

**Lämpötilaskanneri HG Scan PRO, Tyyppi: 007553****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078325 007553
GTIN	4007841007553
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Lämpötilaskanneri lämpötilan mittaukseen työkappaleen pinnasta infrapunamittauksella. Ideaalinen etämittaus laserin avulla. Varoitus ääni- ja valomerkillä ihannelämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Sääto 10 °C:n välein.

HG Scan PRO, älykäs tiedonsiirto lämpötilaskannerin ja kuumailmapuhaltimen välillä. Virransyöttö kuumailmapuhaltimen kautta.

Täysi lämpötilan valvonta työkenneltäessä lämpötilaherkkien työkappaleiden kanssa. HG Scan PRO selvittää lämpötilan työkappaleen pinnalla infrapunamittauksella. Ihanteellinen etäisyyden määrittäminen laserin kautta. Akustinen ja optinen varoitus optimaalisen lämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Lämpötila-alue 0 - 300 °C, säätö 10 °C:n välein.

Sopii:

Soveltuu kuumailmapuhaltimelle HG 2620 E.

Tekninen kuvaus

Paino	120 g
sopii tuotteelle	HG 2620
Lämpötilan mittausalue	0 - 300 °C

Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tuotetyppi	Lämpötilaskanneri