

AEG

Kulmahiomakone, Tyyppi: WS8-115S



Tilaustiedot

Tilausnumero	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja tehokas **115 mm:n yhden käden kulmahiomakone, pieni ja kätevä koko**, käyttöpää kiertyy 90°:n välein, suojakuvun pikasäätö, M14-hiomakarakierre.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, kiinnityssarjan ja lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Tehonkulutus	800 W
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4,2 m/s ²
Enimmäiskatkaisusyvyys	28 mm
Valmistajamerkintä	WS8-115S
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Paino	1,9 kg
Kierroslukualue	12000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

