



## Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: AGV10125EK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

**MILWAUKEE – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.** Pienet ja tehokkaat kulmahiomakoneet, suuri katkaisusyvyyys matalan metallivaihteiston pään ansiosta.

- **4 m:n verkkokaapeli.**
- **Karan lukitus nopeaan laikan vaihtoon.**
- **Suojakuvun pikasäätö.**
- **Uudelleenkäynnistymisen esto.**

Kulmahiomakone 1000 W / 125 mm, **lyhyt rakenne.** Kiristyssarja sisältyy.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

#### Huomautus:

Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytintä.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,6 m/s <sup>2</sup>
Paino	2,2 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tehonkulutus	1000 W
Varokytin	ei

Valmistajamerkintä	AGV10-125EK
Erityisominaisuus	lyhyt rakenne
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	11000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC