



Kulmahiomakone, Tyyppi: AGV17-180



Tilaustiedot

Tilausnumero	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Tehokas 180 mm:n kulmahiomakone:

- Pölysuojattu 1750 W:n ProTector-moottori, jossa vakionopeuselektroniikka, ylikuormasuoja, pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin.
- Väriävaimennettu AVS-lisäkädensija, Anti-KickBack-toiminto ja uudelleenkäynnistymissuoja laajaan käyttäjän suojaukseen.
- Työkaluton teränvaihto karan lukituksen ja FIXTEC-kiinnitysmutterin (sisältyy) ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, 4 m vekkokaapelia.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1750 W
Paino	3,1 kg
pehmeä käynnistys	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	7,4 m/s ²
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Valmistajamerkintä	AGV17-180XCProTector/pitokytkin
Takaiskupytytys	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	58 mm

Erityisominaisuus	Vakioelektroniikka, FIXTEC
Laikan enimmäis-Ø	180 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	7600 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT