



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 24-180LVI



Tilaustiedot

Tilausnumero	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Voimakas 180 mm:n kulmahiomakone:

- Tehokas 2400 W:n moottori, pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin.
- Hyvä käyttäjän suoja Vibration Control -pää- ja lisäkahvan, KickBack-pysäytyksen ja jälleenkäynnistymissuojan ansiosta.
- Kääntyvä kaarikahva optimaaliseen hiontaan ja katkaisuun.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Tekninen kuvaus

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	180 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,5 m/s ²
Paino	5,4 kg
Valmistajamerkintä	GWS 24-180 LVI
Enimmäiskatkaisusyvyys	54 mm
Takaiskupysäytys	kyllä
Eriyisominaisuus	Kääntyvä kaarikahva
Tehonkulutus	2400 W

pehmeä käynnistys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Tuotetyppi	Kulmahiomakone