

## PRYOR

Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085430 8
GTIN	5022044005174
Tuoteluokka	08W

### Kuvaus

**Malli:**

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

**Tarkkuusmeisti,** kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

**Normaalikirjasimet;** lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

**Käyttö:**

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Varaosa:**

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjainkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjainkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

### Tekninen kuvaus

Varren paksuus	12,7
Kirjasinkorkeus	8 mm
Kokonaispituus	89 mm

Tuotetyyppi	Käsileimasimet
-------------	----------------

## Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP	085475 GRIP
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/L mm	085431 8/L
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/M mm	085431 8/M
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/H mm	085431 8/H
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/Q mm	085431 8/Q
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/T mm	085431 8/T
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/K mm	085431 8/K
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/Y mm	085431 8/Y
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/W mm	085431 8/W
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/G mm	085431 8/G
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/& mm	085431 8/&
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/A mm	085431 8/A
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/P mm	085431 8/P
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/S mm	085431 8/S
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/O mm	085431 8/O

Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/B mm	085431 8/B
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/C mm	085431 8/C
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/E mm	085431 8/E
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/N mm	085431 8/N
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/Z mm	085431 8/Z
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/U mm	085431 8/U
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/I mm	085431 8/I
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/F mm	085431 8/F
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/J mm	085431 8/J
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/R mm	085431 8/R
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/X mm	085431 8/X
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/D mm	085431 8/D
Kirjainmeistit yksittäinNormaalikirjasimet A – Z Kirjasinkorkeus / merkki 8/V mm	085431 8/V