

**NOVUS****Käsikäytt. sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: J29****Tilastiedot**

Tilausnumero	078407 J29
GTIN	4009729058015
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

Käyttäjystävällinen ja ergonominen ammattilaisen sinkiläpistooli ohuiden ja leveiden sinkilöiden sekä naulojen tarkkaan kiinnitykseen.

**Pitkäikäinen sinkiläpistooli** ammattikäyttöön, runko kestävä painevalettua sinkkiä, takaiskuton. Moni-iskutoiminto pitää kiinnittimet lujasti paikallaan.

- **Altatäytettävä, nopea ja vaivaton täyttö.**
- **Etäisyysvaste sinkilöiden reunansuuntaista kiinnitystä varten.**
- **Iskuvoiman säätö.**
- **Patentoitu turvalukitus.**
- **Helppo pääsy myös ahtaisiin paikkoihin.**
- **Tarkastusikkuna täyttöasteen tarkkailuun.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	1 kg
Valmistajamerkintä	J-29
Sinkilän suurin iskusyvyys	16 mm

Sopiva sinkilätyyppi	E, A, D, H, G
Tuotetyyppi	Nitoja

## Tarvikkeet

Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 10 mm	078418 10
Naulasarja 1000 tai 2600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm	078419 14
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 6 mm	078418 6
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm	078420 14
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 8 mm	078417 8
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 6 mm	078420 6
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 10 mm	078417 10
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm	078417 14
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 8 mm	078418 8
Ohutsinkiläsarja 5000 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 6 mm	078417 6
Naulasarja 1000 tai 2600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 16 mm	078419 16
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm	078418 14
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 10 mm	078420 10
Leveäsinkiläsarja 1200 tai 600 osaa Sinkilän suurin iskusyvyys 8 mm	078420 8