



## Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 22 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	638168 6
GTIN	4062406230845
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M20 sekä sytytystulpille.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 15 kpl nro 642220 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl, vastaa nroa 642450 koot 16; 20,8

T-väännin: 1 kpl nro 641320 koko 295

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641020 koot 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641620 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640190 koko 1/2

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 62 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-30 mm

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
-----------------	-----------

Osien määrä	22
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	407 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	62 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

---

## Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta valikoimalle 638168	630324 638168
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630323 4