

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5... 1 \times D/a_{pmax} = 4$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SEMT 1305 AGSR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		