



**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys, Ø d = 12 mm,
Kierre M × Pituus L1: M5X20**



Tilaustiedot

Tilausnumero	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

Sisäjähdytys: kyllä

Reiän Ø D₁: 5,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Kokonaispituus L: 65 mm

Hyötypituus L₁: 20 mm

L₂: 5 mm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	20 mm
Ø D ₂	10 mm
Reiän Ø D ₁	5,5 mm
Kokonaispituus L	65 mm
L ₂	5 mm
Sovitin	Ø d = 12 mm
Varren Ø d	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike