

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 11xD,
Järjestelmän / varren Ø: DM/40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 528 mm

kiinnittämätön leveys S: 196 mm

suositeltu kiinnityspituus: 160 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

Tekninen kuvaus

kiinnittämätön leveys S	196 mm
suositeltu kiinnityspituus	160 mm
Järjestelmä	DM
Asennusruuvisarja	269026 3
Korkeapaineen liitännätietku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Kokonaispituus L	528 mm

sopivat vaihtopäät	264838; 264839
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11xD
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko