

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 11xD,
Järjestelmän / varren Ø: DM/60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähditysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{\min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 808 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 10 mm

kiinnittämätön leveys S: 309 mm

suositeltu kiinnityspituus: 240 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

Tekninen kuvaus

Perusrungon keskisiirtymä H	10 mm
Järjestelmä	DM
kiinnittämätön leveys S	309 mm
suositeltu kiinnityspituus	240 mm
Asennusruuvisarja	269026 3
Korkeapaineen liitântäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208

Kokonaispituus L	808 mm
sopivat vaihtopäät	264838; 264839
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	11×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko