

**Runko, Varren korkeus h: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273898 20
GTIN	4062406351991
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä pistoterän nro 273000 kanssa. Käytettävissä myös muiden valmistajien vakiopistoterien kanssa.

Tekninen kuvaus

h_2	13 mm
Varren leveys b_3	36 mm
Porraspituus b	20 mm
h_4	20 mm
h_3	48 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Lehden korkeus h_5	32 mm
Kiinnitysruuvi	279816 8
Tuotetyyppi	Runko

