

**Runko, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273898 25
GTIN	4062406352004
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä pistoterän nro 273000 kanssa. Käytettävissä myös muiden valmistajien vakiopistoterien kanssa.

**Tekninen kuvaus**

$h_2$	8 mm
$h_3$	48 mm
$h_4$	25 mm
Porraspituus b	20 mm
Varren leveys $b_3$	36 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm
Lehden korkeus $h_5$	32 mm
Kiinnitysruuvi	279816 8
Tuotetyyppi	Runko

