

**Garant****Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: GL/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264866, 264870 ja 264874.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Katkaisu-/erotuskohta: 16 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCL

Sopiva kääntöterä: CC.. 0602..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 11 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
--	-------

Asetuskulma	95 astetta
Kokonaispituus L	15,4 mm
Katkaisu-/erotuskohta	16 mm
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Järjestelmä	GL
Kääntöterän ruuvi	269028 38
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 38	269028 38
---------------------------------	-----------