

**Kierreleuat HSS, MF: 22X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141070 22X1,5
GTIN	4062406233549
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

1 3/4 -kierteen etuviiste.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 55 mm

Korkeus: 16 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	M22x1,5
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Ulko-Ø	55 mm
Nousu	1,5 mm
Korkeus	16 mm

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		