

**Kierreleuat HSS, MF: 18X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141070 18X1,5
GTIN	4062406233525
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.**

**1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 45 mm

Korkeus: 14 mm

**Tekninen kuvaus**

Nousu	1,5 mm
Ulko-Ø	45 mm
Korkeus	14 mm
Kierteen koko	M18x1,5
Toleranssiluokka	DIN 13 6g

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		