



Kierreleuat, M: M8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140460 M8 |
| GTIN | 4062406233372 |
| Tuoteluokka | 12K |

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,25 mm

Ulko-Ø: 25 mm

Korkeus: 9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Korkeus | 9 mm |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko | M8 |
| Ulko-Ø | 25 mm |
| Nousu | 1,25 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | EN 22568 |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |