



Kupariputkentaivutuspihdit, Putken ulko-Ø: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	821310 12
GTIN	4062406237554
Tuoteluokka	82A

Kuvaus

Malli:

Taivutuskulma enint. 180° pienimmällä mahdollisella säteellä putken muodon muuttumatta. Lestissä on astejako.

Kevyt rakenne väsymättömään työskentelyyn. Liukumaton kahva.

Käyttö:

Pehmeiden kupariputkien taivuttamiseen. Koska pihdit voi asettaa myös putken keskelle, on mahdollista taivuttaa putkea mihin suuntaan tahansa ja mistä kohdasta tahansa.

Tekninen kuvaus

Taivutussäde (putken keskipiste)	36 mm
Putken ulko-Ø	12 mm
enimmäistaivutuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Taivutuslaite