

Garant**Kierreleuat, G: G1.1/2****Tilastiedot**

Tilausnumero	142050 G1.1/2
GTIN	4062406235987
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Standardi: EN 24231

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 47,8 mm

Ulko-Ø: 90 mm

Korkeus: 22 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	90 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	A

Kierteen koko	G1.1/2
Kierteen Ø	47,8 mm
Korkeus	22 mm
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 24231
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		