

Garant**Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	15,75 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Terien lkm Z	4
Ø D ₂	29 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1119
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L _{ges} arvolle a _p 1,5 mm	33,4 mm
Terän Ø D _c	63 mm
Leveys a _p	1,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin