

**Garant****Kierreleuan runko pituudentasauksella VDI, Varren ØD1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319793 40
GTIN	4062406239855
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

VDI-varsi.

Luja pidin, kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu. Työnnön ja vedon pituudentasaus kalibroitujen kierteiden valmistamiseen. vakio-DIN-kierreleukojen kiinnitys (pyöreä malli).

**Etu:**

- **Modulaarinen järjestelmä vähentää kustannuksia.**
- **Kaikki vaihtoholkit sopivat peruspitimeen.**
- **Keskitetty jäähdytysnesteen syöttö.**
- **Täsmällinen myös pitkissä kierteissä.**
- **Kierteen korkea laatu.**

**Käyttö:**

Ulkokierteiden tekeminen kierreleukojen avulla. Käyttö ensisijaisesti sorveissa, mutta soveltuvat myös jysinkoneille.

**Erikoistarvike:**

Kierreleukasovitin nro 319795.

**Tekninen kuvaus**

Pituudentasaus, veto	12 mm
Pituus L	73 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Pituudentasaus, työntö	4 mm
VDI-koko	40
Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	70 mm
Tuotetyyppi	Kierreleukapidike

## Tarvikkeet

KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M12-M14	319795 M12-M14
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M10	319795 M10
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M3-M6	319795 M3-M6
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M7-M9	319795 M7-M9