



## Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307517 8
GTIN	4062406242053
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäädytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

### Tekninen kuvaus

L <sub>3</sub>	26 mm
Ulkonema A-mitta	75 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ulko-Ø D	50 mm
kierre M	M6
Säätöalue V	10 mm

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 8 mm	343720 8
--	----------