

**Kangasteippi, oliivinvihreä, Leveys×pituus(mm×m): 50X50****Tilastiedot**

Tilausnumero	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin rajaus- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.

Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Teippityyppi: Yksisivuinen

Liimamassa: luonnonkumi

Paksuus: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Rungon materiaali	Tekstiili
Kankaan tiheys	59
Säilytyslämpötila	20 °C

Erityisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erityisominaisuus	käsinkatkaistava
Lineri olemassa	ei
Venymiskyky	12,5 %
Paksuus	0,3 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Vetolujuus	5,8 N/mm
Väri	vihreä
Liimamassa	luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä	0,33 N/mm
lämmönkestävyys enintään	40 °C
Pituus	50 m
Leveys	50 mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Liimaus
Varaston ilmankosteus	50 %
Tuotenimen määrite	oliivinvihreä
Tuotetyyppi	Teippi