

**Maalarinteippisarja, luonnonväri, Leveys×pituus(mm×m): 48X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083769 48X50
GTIN	4062406242251
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseen.

Kevyesti krepattu, hyvin tarttuva, sisäkäyttöön tarkoitettu teippi lyhytaikaisiin peitetöihin tasaisilla pinoilla. Lämmönkestävä 60°C:seen asti.

**Suositus:**

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Liimamassa: luonnonkumi

Paksuus: 0,14 mm

Teippien lukumäärä: 5

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	0,14 mm
Vetolujuus	3 N/mm
Lineri olemassa	ei
Venymiskyky	10 %

Käyttö	Niputus
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Kiinnitys
Leveys	48 mm
Liimausvoima teräksessä	0,32 N/mm
Liimamassa	luonnonkumi
Rungon materiaali	Rappausteippi
Teippityyppi	Yksisivuinen
lämmönkestävyys enintään	60 °C
Teippien lukumäärä	5
Pituus	50 m
Väri	luonnonvärinen
Säilytyslämpötila	20 °C
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Varaston ilmankosteus	50 %
Tuotetyyppi	Teippi