

**Kangasteippi, pun., Leveys×pituus(mm×m): 38X25****Tilastiedot**

Tilausnumero	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin raja- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.

Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Teippityyppi: Yksisivuinen

Liimamassa: luonnonkumi

Paksuus: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Liimamassa	luonnonkumi
Pituus	25 m
Liimausvoima teräksessä	0,33 N/mm

Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Lineri olemassa	ei
Vetolujuus	5,8 N/mm
lämmönkestävyys enintään	40 °C
Leveys	38 mm
Paksuus	0,3 mm
Säilytyslämpötila	20 °C
Venymiskyky	12,5 %
Erityisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erityisominaisuus	käsinkatkaistava
Väri	punainen
Varaston ilmankosteus	50 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Liimaus
Rungon materiaali	Tekstiili
Kankaan tiheys	59
Tuotenimen määrite	pun.
Tuotetyyppi	Teippi