

**Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilautiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300245 8      |
| GTIN         | 4062406242718 |
| Tuoteluokka  | 32A           |

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta                    | 100 mm                             |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900       | 8                                  |
| Ulko-Ø D                            | 28 mm                              |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 8 mm                               |
| Sovitin                             | SK 40 A = 100                      |
| Standardi                           | DIN 6359                           |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | AD                                 |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lastuamisstrategia | HPC           |
| Tuotetyyppi        | Weldonistukka |

---

## Tarvikkeet

|  |          |
|--|----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm | 309900 8 |
|--|----------|