



## Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	300277 25
GTIN	4062406242947
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.

#### Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	25
Ulkonema A-mitta	160 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ulko-Ø D	65 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm	309900 25
---	-----------