

**HOLEX****Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300325 16
GTIN	4062406243128
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>.**Jäähdytyskanavareit. Ei lukittava.****Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16
---	-----------