

**Garant****ER-hydraulikiristysholkki kiristysmutterilla ER32, Ød: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319743 12     |
| GTIN         | 4062406244057 |
| Tuoteluokka  | 31W           |

**Kuvaus****Malli:**

Suuri joustavuus, käyttö sorvattaessa staattisessa kiristysholkipidikkeessä, mutta myös moottorikäyttöisissä työkaluissa. Parhaat pyörintäominaisuudet.

Moottorikäyttöisille työkaluille ulkokierteellä.

**Etu:**

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

**Käyttö:**

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø d              | 12 mm   |
| kierre M         | M40×1,5 |
| Pituus L         | 58,3 mm |
| Ø d <sub>2</sub> | 50 mm   |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki