

Garant**ER-hydraulikiristysholkki kiristysmutterilla ER25, Ød: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319742 12
GTIN	4062406244750
Tuoteluokka	31W

Kuvaus**Malli:**

Suuri joustavuus, käyttö sorvattaessa staattisessa kiristysholkkipidikkeessä, mutta myös moottorikäyttöisissä työkaluissa. Parhaat pyörintäominaisuudet.

Moottorikäyttöisille työkaluille ulkokierteellä.

Etu:

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

Käyttö:

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

Tekninen kuvaus

kierre M	M32×1,5
Ø d	12 mm
Ø d ₂	42 mm
Pituus L	51 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki