

**Garant****Kierteitetty jyrsinpää, Kierteellinen, Ø D: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218110 26
GTIN	4062406245245
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Käyttö:**

- Isoille ja syville kierteille.
- Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
- Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
- Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
- Vähäinen lastuamispaine.

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11
Kokonaispituus $L_{ges}$	25,2 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm
Terien lkm Z	3
Todellinen Ø D	26,5 mm
Kiinnityskierre	M12
Kääntöterän ruuvi	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Laipan Ø $D_1$	21 mm
$L_2$	5,2 mm
Lastu-urien määrä	3

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ja
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX8	659922 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200