

Garant**eco-pistoteränpidin, radiaalinen, PSC 63, Lehden korkeus H: 32mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	318906 32
GTIN	2050002039537
Tuoteluokka	36D

Kuvaus

Käyttö:

Kaikkien tunnettujen valmistajien lastuamisnestettä luovuttavien pistoterien kiinnitykseen. Tarpeettomat luovutusreiät voidaan sulkea mukana toimitetuilla ruuveilla. Sisältää kuulasuihkutussuuttimen.

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

L ₁	45,5 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Ulko-Ø D	107 mm
Lehden korkeus H	32 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	ja

Tuotetyyppi

Pistoteränpidin