

**Jyrsintuurna Muoto A, SK 40 A = 100, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301027 16
GTIN	4062406251918
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	38 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna