



## Jyrsintuurna Muoto A, SK 50 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	301097 32
GTIN	4062406251970
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Ulko-Ø D	78 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Ulkonema A-mitta	50 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna