

HOLEX**Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301165 1
GTIN	4062406252151
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/Rfid-siru.**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Morsekartio, sisäinen	1
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

