

HOLEX
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 4

Tilaustiedot

Tilausnumero	301185 4
GTIN	4062406252229
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	95 mm
Morsekartio, sisäinen	4
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

