

HOLEX**Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301185 3
GTIN	4062406252212
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	40 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Morsekartio, sisäinen	3
Sovitin	SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

