

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 39,9 – 100,1 mm, Liitäntä: ER25****Tilastiedot**

Tilausnumero	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Tuoteluokka	21F

Kuvaus**Malli:**

Ø-alueelle 39,9-100,1 mm. **Modulaarinen tarkkuuskarajärjestelmä ER voidaan sovittaa suoraan ER25-kiristysholkki-istukkaan.**Toimitus ABS-muovikotelossa.

- **Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva. Säätötarkkuus 0,002 mm Ø noniuksella.**
- **0-asennossa ilman työkalua tasapainotettu Q2,5 / 6000 min⁻¹.**
- **Kierrosluku enint. 10000 min⁻¹.**
- **Jäähdytys jäähdytysainesuuttimella, optimaalinen jäähdytysaineen paine 10 – 20 baaria, väh. 5 baaria.**
- **Luisti kiristettävissä radiaalisesti.**

Toimituksen sisältö:

1 hienosäätöpää: ER25
kussakin 1 teränpidin: Nro 237517 koko 1 koolle Ø 39,9 – 57 mm
Nro 237517 koko 2 koolle Ø 57 – 100,1 mm
1 silta: Nro 237518 koko 1 koolle Ø 70,1 – 100,1 mm
1 lippuavain: Nro 625920 koko 8IP
1 kuusiokoloavain: Nro 627310 koko 4
2 lieriöruuvia: Nro 237522 koko M5x12
2 aluslevyä: Nro 237523
2 lautasjousta: Nro 237524

Varaosa:

Kääntöteräruuvi nro 239653 (8IP; 1,28 Nm) sisäSORVAUSPITIMEEN nro 237517 koko 1 ja 2.

Huomautus:

sopivat kääntöterät **CCGT0602..** (esim. nro 237695 / 237696) tilattava erikseen.

Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava $\pm 20^\circ$!

Tekninen kuvaus

Liitântä	ER25
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Teränpidin Tyyppi 2	237517 2
Aluslevy	237523
Lautasjousi	237524
Teränpidin Tyyppi 1	237517 1
Silta Tyyppi 1	237518 1
Ruuvitaltta Torx Plus® -ruuveille, siipikahva Torx Plus® - profiili 8IP	625920 8IP
Sylinteriruuvi Tyyppi M5X12	237522 M5X12