

Garant**Suuntaispalasarja, alapuoli magneettinen, leveä, Pituus: 160mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	366321 160
GTIN	4062406252311
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus

Malli:**Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 48 HRC.**Etu:**

- Joustava käyttö alapuolelle integroitujen sauvamagneettien ansiosta.
- Varusteluajan lyheneminen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Korkeus	37 mm
Korkeus	42 mm
Korkeus	45 mm
Korkeus	47 mm
Leveys	10 mm

Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaispalapari, 160×10Alapuoli magneettinen Korkeus 47 mm	366327 47
Suuntaispalapari, 160×10Alapuoli magneettinen Korkeus 42 mm	366327 42
Suuntaispalapari, 160×10Alapuoli magneettinen Korkeus 45 mm	366327 45
Suuntaispalapari, 160×10Alapuoli magneettinen Korkeus 37 mm	366327 37
Suuntaispalapari, 160×10Alapuoli magneettinen Korkeus 25 mm	366327 25