

Garant GRIDLINE

Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×20G, työkaluvarsille: SK30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970708 SK30
GTIN	4062406251598
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

Huomautus:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 80 mm

Työkalupitimiä lukumäärä: 60

Akseliväli A: 79 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G: 20

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	79 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Korkeus ilman työkalunpitimiä	80 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	60
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x20
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK30	947390 SK30
-------------------------	-------------