

Garant GRIDLINE

Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×20G, työkaluvarsille: C5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970708 C5
GTIN	4062406252663
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

Huomautus:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 60 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 49

Akseliväli A: 85 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 20

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	85 mm
Korkeus ilman työkalunpitimiä	60 mm
Työkalupitimien lukumäärä	49
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x20
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi C5	947390 C5
-----------------------	-----------