

Garant GRIDLINE

**Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×20G, työkaluvarsille: SK50****Tilastiedot**

Tilausnumero	970708 SK50
GTIN	4062406252618
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

**Käyttö:**

Vetolaatikon sisälle.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

**Huomautus:**

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×20

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 145 mm

Työkalupitimiä lukumäärä: 20

Akseliväli A: 120 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 20

**Tekninen kuvaus**

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Korkeus ilman työkalunpitimiä	145 mm
Akseliväli A	120 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	20

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x20
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline

---

## Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK50	947390 SK50
-------------------------	-------------