

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 19
GTIN	4062406253103
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT06T205 / XOMT06T204
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	19
Hyötypituus L <sub>1</sub>	60 mm
tuuma-Ø	3/4 tuuma
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sarja	HOLEX Pro
Varren pituus L <sub>s</sub>	56 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Kokonaispituus L	133 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,25 mm
Ulkonema $L_A$	77 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX7	659922 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200