

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 26,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 26,5
GTIN	4062406253219
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D	26,5
Sarja	HOLEX Pro
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 4 (TX9;1,2Nm)
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT093608 / XOMT093605
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	81 mm

Kokonaispituus L	163 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{\max}$	0,3 mm
Ulkonema $L_A$	103 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX9	659922 TX9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200