



## HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235005 27
GTIN	4062406253226
Tuoteluokka	22L

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nimellis-Ø D	27
Hyötypituus L <sub>1</sub>	84 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Terien lkm Z	1
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Sarja	HOLEX Pro
tuuma-Ø	11/16 tuuma

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT093608 / XOMT093605
Kokonaispituus L	167 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,3 mm
Ulkonema $L_A$	107 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX9	659922 TX9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200