

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 20
GTIN	4062406253127
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT070308 / XOMT070305
Hyötypituus L ₁	63 mm
Nimellis-Ø D	20
Sarja	HOLEX Pro
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 3 (TX7; 0,8Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
varren Ø D _s	25 mm

Kokonaispituus L	138 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,3 mm
Ulkonema L_A	82 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX7	659922 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200