

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 30mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	235000 30
GTIN	4062406252922
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 5 (TX15;3Nm)
Terien lkm Z	1
Varren pituus L _s	60 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT110408 / XOMT110406
Hyötypituus L ₁	63 mm
Nimellis-Ø D	30
varren Ø D _s	32 mm
Sarja	HOLEX Pro

Kokonaispituus L	150 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{\max}	0,35 mm
Ulkonema L_A	90 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500