

HOLEX**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 24mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235010 24 |
| GTIN | 4062406253523 |
| Tuoteluokka | 22L |

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,05 / +0,3 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| varren Ø D _s | 32 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 |

| | |
|--|--|
| Nimellis-Ø D | 24 |
| Hyötypituus L ₁ | 99 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
| Varren pituus L _s | 60 mm |
| Sarja | HOLEX Pro |
| Terien lkm Z | 1 |
| Kokonaispituus L | 181 mm |
| Maksimaalinen säätöraja V _{max} | 0,3 mm |
| Ulkonema L _A | 121 mm |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D |
| Varsi | ISO 9766 |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX9 | 659922 TX9 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |