



## HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 31mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235000 31
GTIN	4062406252939
Tuoteluokka	22L

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus L <sub>1</sub>	65 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 5 (TX15;3Nm)
Nimellis-Ø D	31
Terien lkm Z	1
tuuma-Ø	1 7/32 tuuma
Sarja	HOLEX Pro
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT110408 / XOMT110406

Varren pituus $L_s$	60 mm
Kokonaispituus L	152 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,35 mm
Ulkonema $L_A$	92 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500